

Garant**Hydraulisk ekspansionsspændepatron slank Master Chuck, SK 40 A = 80,
Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302070 16 |
| GTIN | 4067263265153 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slank konstruktion (4,5°-kontur, identisk med krympekontur i henhold til DIN 69882-8).
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
- Temperaturresistent op til 120°C i over 4 timer.
- Op til 10x flere spændinger er mulige sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
- Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
- Patenteret nyt hydraulisk udvidelsesspændesystem - pålideligt, holdbart førsteklasses koncentricitet.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme. **Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.** Til boring, rivning og fræsning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 16 mm |
| Udvendig Ø D | 34 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Adapter | SK 40 A = 80 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Indvendig køling | ja |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Balluffchip-boring | ja |
| Produkttype | Hydraulisk spændepatron |