

Garant**Hydraulisk ekspansionsspændepatron Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 kort, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307504 14
GTIN	4067263265429
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slank konstruktion (4,5° - kontur, identisk med krympeflex i henhold til DIN 69882-8)
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
- Temperaturrestant op til 120°C i over 4 timer.
- Mulighed for op til 10× større klemning sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
- Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
- Patenteret nyt hydraulisk spændesystem – pålidelig og holdbar førsteklasses koncentricitet.

Fordel:**Samme egenskaber som krympepatroner:**

- Nøjagtighed
- Ekstremt slank, identisk interferenskontur

Fordele i forhold til krympepatroner:

- bedre dæmpning
- nem håndtering
- Fleksibilitet (med reduktionspatroner)
- Intet behov for krympeapparat (omkostninger, energiforbrug)

Anvendelse:

Især ved værktøjs- og formfremstilling, og hvor der kræves en reduceret interferenskontur.

Til boring, rivning og fræsning.

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reduktionspatroner nr. 302140; 302135 302145 302147 hver i str. 12 og nr. 302150; 302155; 302160; 302165 hver i str. 20.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	95 mm
Justeringsområde V	10 mm
Spænde-Ø D ₁	14 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Ø D ₂	27 mm
Adapter	HSK-A 100 kort
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Kølekanaler	nej
Produkttype	Hydraulisk spændepatron