



Hjørnefræser 90° MECH17, Cylinderskaft, Ø D / Zeff: 40/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekræfter og vibrationer. Ved sammenligninger muliggøres større indgrebsbredder a_e ved samme skæredybde a_p .

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	73 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 1704
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	59 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	160 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170408
Antal vendeskærsplatter	8
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja

Produkttype

Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229709