

Garant

**GARANT Softcut® HSI smal skalainddeling, med boring, Ø D / antal skær Z:
63/6mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214857 63/6
GTIN	4045197553461
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed.

Anvendelse:

Til fremragende overfladekvaliteter. Gratfri fræsning.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Reducer ved $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p, maks}$ til 6 mm.

Til præcise 90°-hjørner vælg venligst $a_p = 8$ mm.

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod urets retning)**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p, maks}$	10 mm

Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
passende vendeskærsplatter	SO.. 1205..
Antal skær Z	6
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219833