



Vinkelslibere Akku, Type: 71220161



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Støvresistent og kraftfuld 18V AMPShare batteri-vinkelsliber til effektive skære-, slibe- og afgratningsopgaver ved monteringsarbejde. Dobbelt så høj produktivitet - op til 50 % flere snit end med det tidligere system takket være den perfekte kombination af kraftfuld maskine og kraftfuldt ProCORE-batterisystem. Holdbar og robust takket være det helt lukkede motorhus. Dette beskytter motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv. Innovative køleribber sikrer optimal køling, herunder temperaturovervågning.

· **Elektronisk forvalg af omdrejningstal.**

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inklusive beskyttelseskærm, værktøjsløs hurtigspændemøtrik, anti-vibrationshåndtag, nøgle, L-BOXX.

Bemærk:

Passende startsæt finder du under nr. 073863– 073867.

Teknisk beskrivelse

Omdrejningstalområde	2500 - 8500 min ⁻¹
Maks. skæredybde	25 mm
Maks. skive-Ø	115 mm

Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	CCG 18-115-10AS
Genstartsspærre	ja
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Batteritype	Lithium-ion
Vægt	2,7 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	5 m/s ²
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Produkttype	Vinkelslibere