



Trykluft-slagnøgle Twin Turbo, Type: 9012TT



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Slagnøgle med high-performance-dobbelthammerslagværk. **Twin Turbo-teknologi**. 2200 Nm maks. løsnemoment.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Maks. moment	1356 Nm
Længde	128 mm
Arbejdsstøj	99,7 dB(A)
Maks. luftbehov	147,2 l/min
maks. omdrejningstal	8300 min ⁻¹
Værktøjsholder, drevprofil	Firkant

Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M20
Vægt	1,6 kg
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Maks. vibration iht. EN	8,69 m/s ²
Produkttype	Skruemaskine