



## Hjørnefræser 90° MEC17, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.  
Lavt skærantal.

### Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15,7 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	130 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Udhængslængde $L_1$	40 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	23,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	57 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,61 grader
Ø $D_3$	25 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------