

Garant**GARANT Softcut® HSI, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214902 25/3
GTIN	4045197674401
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidstærkt, varmebehandlet stål med korrosionshæmmende belægning. Præcist vendeplatteunderlag takket være afstemt tilspændingsmoment. Bred og smal tanddeling til individuel fræsestrategi.

Anvendelse:

Især til maskiner med svage drev og til bearbejdning i større dybder ved små indkøringsdiametre.

Bemærk:

Til præcise 90° hjørner skal $a_p = 6$ mm vælges.

For at kunne anvende alle **4 skær** skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod uret)**.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	25 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
passende vendeskærplatter	SO.. 0836..
Udhængslængde L_1	39 mm
Vendeplatteskruesæt	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	95 mm

Antal skær Z	3
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219863