



MultiMaster MM 700 Max, Type: 72296863



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077804 72296863
GTIN	4014586897868
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

Bedst egnet multiTool til maksimalt fremskridt i arbejdet ved udvidelse og reovering med bimetalsavklinge til træ, metal og plast. Takket være værktøjsholderen StarlockMax har du adgang til ca. 180 FEIN-tilbehør i præstationsklasserne Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.

Leveringsomfang:

1x universal E-Cut savklinge (44 mm), L-BOXX.

Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder	StarlockMax
Effektforbrug	450 W

Energiforsyning	Med kabel
Producentbetegnelse	MM 700 MAX
Amplitude (oscillationsbevægelse)	2 × 2,0 grader
Vægt	1,6 kg
Svingningstal	10000 - 19500 min ⁻¹
Kabellængde	5 m
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Oscilleringsenheder