

**Hjørnefræser 90° MEC17, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227510 40/4
GTIN	4960664452736
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	16 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15,7 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Antal skær Z	4
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,45 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	31,6 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229709
-------------	--------