

**Garant****Diamantslibestift hårdloddet D427, D, Type: ZY1240****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

552750 ZY1240

GTIN

4067263290735

Artikelklasse

51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionsalebne råemner med **diamantbelægning** ved **vakuumbåndning**.

**Fordel:**

- **Højere skærevillighed sammenlignet med galvanisk bundne slibestifter på grund af stor kornoverhøjde (ca. 70 % af slibekornet rager ud over bindingen) og stærkere binding.**
- **Den åbne struktur og grove kornstørrelse D427 nedsætter slibetemperaturen og minimerer tendensen til tilstopning.**

**Anvendelse:**

Til manuel brug, på industrirobotter eller CNC-slibemaskiner til **grove slibeopgaver** med høj materialefjernelse. **Beskæring, konturfræsning** af kompositmaterialer (CFK/GFK), fiberglas, grafit, honeycomb.

**Bemærk:**

Yderligere kornstørrelser, specialformer eller slibestifter med indvendig køling til stationær anvendelse kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Formbeskrivelse

Cylinder

Skaft-Ø	8 mm
Samlet længde	100 mm
Hovedlængde	40 mm
Hoved-Ø	12 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Slibestift

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Kunststof, GFK	egnet	15-20 m/s	
Sten	egnet	15-20 m/s	
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		