

Garant**Kompaktskiver, Ø 50,8 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554061 180/2
GTIN	4067263290759
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Fiberfleece med harpiksbundne slibemidler, **komprimeret skiveform**.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Omkostningsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Især egnet til **finslibning og afgratning**. Efterlader en **fin finish** og reducerer overfladeruheden på alle materialer.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Slibemiddel	normalkorund (A)
Udførelse	2 A medium
Slibemiddelforkortelse	A
Hårdhedsgrad	blød

Finhedsgrad	Middel
Kornstørrelsessammenligning	180
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	22000 min ⁻¹
Produkttype	Kompaktskiver

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		