

Garant**Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	365035 80
GTIN	4067263515630
Artikelklasse	31S

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Stabil konstruktion med kraftigt spindel.**
- **Hærdede og slebne bakker.**
- **Præcis opspænding takket være fladbaneføringen.**
- **Én bakke med horisontal- og vertikalprisme til runde emner og én bakke i glat udførelse.**
- **Ved opspænding af flade emner er begge bakker forskudt.**
- **Patentansøgt integreret excentrisk hurtigspændeanordning, der giver et sikkert greb om boremaskinehovedet.**
- **Den hurtige fastspænding i området omkring rillerne gør det muligt at bearbejde det fastspændte emne fleksibelt og effektivt i enhver position på hele boremaskinens bord uden at skulle spænde det fast igen.**

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

Materiale:

Element og bevægelige bakker i specialstøbegods.

Nøjagtighed:

Inden for **0,10** mm.

Teknisk beskrivelse

Samlet højde c	65 mm
Spændenoter, bredde	13 mm

Maks. samlet længde L ₄	280 mm
Basisenhedsbredde B	140 mm
Kæbehøjde C	28 mm
Vægt	5,7 kg
Spændenoter, afstand	110 mm
Basisenhedslængde a	238 mm
Spændeområde b	120 mm
Kæbebredde A	80 mm
Farvekode til passende tilbehør	BM-skruestik, blå
Produkttype	Skruestik til boremaskine

Tilbehør

Reservespindel til håndskruestik til boremaskiner Til type 60	365037 60
Anslag Type 1	365028 1
Føringsskinne til nr. 365023	365025
Reservebakker, par (2 stk.) til hurtigspændeskruestik og skruestik til boremaskiner Til type 60	365036 60