


**Hjørnefræser 90° MECH17, med boring, Ø D / Zeff: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227655 50/4
GTIN	4960664526413
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Ved sammenligninger muliggøres større indgrebsbredder a_e ved samme skæredybde a_p .

Teknisk beskrivelse

effektivt skærantal Z_{eff}	4
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170408
Samlet længde $L_{i,alt}$	52 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 1704
Skær-Ø D_c	50 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	30 mm
Antal vendeskærsplatter	8
Skafatudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	nej
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------