


Garant**RDMW 12T3 MOT, HB7605, Type: HART**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212277 HART
GTIN	4067263499558
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,16 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDMW 12T3 MOT

Type: HÅRD

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	RDMW 12T3 MOT
Skæremateriale	HM
Type	HÅRD
Type	HB7605
Tilspænding f_z pr. tand	0,16 mm

Antal skift/skær	1
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	155 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	140 m/min	H
Stål < 67 HRC	betinget egnet	110 m/min	H
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		