

Garant**GARANT Master TM cirkulære boregevindfræsere 2,5×D, TiAlN, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139526 M4
GTIN	4067263290629
Artikelklasse	11D

Beskrivelse**Udførelse:**

Den specielle endeskærsgemetri **med fordeling af ubalance** muliggør **processikker high-performance-fræsning** i et **bredt materialespektrum**. **Kølerillerne på siden** af skaftet sikrer **fremragende kølemiddeltilførsel** uden svækkelse af værktøjskernen og giver dermed **højeste processikkerhed også ved ustabile forhold**. Alle værktøjer er venstreskærende og egnet til **højre- og venstregevind**.

- **Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.**
- **Ny belægning giver optimal slidstyrke.**
- **Køleriller på skaftet giver målrettet kølemiddeltilførsel.**
- **Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.**

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: bestilles med nr. **139526 + 129100 HB**.

Form **HE**: bestilles med nr. **139526 + 129100 HE**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	58 mm
Programmeret radius	1,515 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	10
Serie	Master TM
Skaftlængde L _s	36 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm

Hals-Ø D ₁	2,15 mm
Gevindstørrelse	M4
Skærlængde l _c	1,4 mm
Skær-Ø D _c	3,1 mm
Gevindstigning	0,7 mm
Udhængslængde L ₁	10,7 mm
Tilspænding f _z i stål < 750 N/mm ²	0,02 mm
Indvendig køling	ja
Belægning	TiAlN
Gevindtype	M
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HM
Gevindstandard	DIN 13
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z	4
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5×D ved gennemgangshul
Anvendelse ved boringstype	op til 2,5×D ved bundhuller
Skæreretning	venstre
Deling af skærene	ulige
Skafttolerance	h6
Farvering	grøn
Indvendig/udvendig anvendelse	Indvendig
Produkttype	Boregevindfræsere

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	220 m/min	N

Aluminium (med korte spåner)	egnet	220 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	85 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	120 m/min	K
CuZn	egnet	200 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
Skaftslibning Type HE	129100 HE