



Hjørnefræser 90° MECH17, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 40/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Ved sammenligninger muliggøres større indgrebsbredder a_e ved samme skæredybde a_p .

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170408
Udhængslængde L_1	73 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	136 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 1704
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	59 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	2
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Antal vendeskærsplatter	8
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------