



Trykluft-slagnøgle Kort design, Type: 9012M-1



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 079191 9012M-1 |
| GTIN | 4000896218356 |
| Artikelklasse | 03R |

Beskrivelse

Udførelse:

Ultrakompakt slagnøgle med Jumbo hammermekanisme, betjening med én hånd
Omvendt styring og **tre-trins rotation med uret**. 1200 Nm maks. løsnemoment.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tilslutningsgevind | NPT |
| Vægt | 1,27 kg |
| Længde | 80 mm |
| Maks. luftbehov | 127,4 l/min |
| Maks. vibration iht. EN | 13,49 m/s ² |
| Værktøjsholder, drevprofil | Firkant |
| Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer |
| Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø) | 10 mm |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Maks. skrue-Ø (8,8–12,9) | M20 |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer |
| Maks. moment | 678 Nm |
| Arbejdsstøj | 92,2 dB(A) |
| maks. omdrejningstal | 8800 min ⁻¹ |
| Produkttype | Skruemaskine |