

**Garant**

**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads (2 løftesøjler) Bæreevne maks. 500 kg,  
Type: 1500**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920312 1500
GTIN	4067263736202
Artikelklasse	91S

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed af anodiseret aluminium. Med tværafstiver til stabilisering. 50 mm tyk plade i bøge-multiplex, vandfast limet. Trinløs højdejustering fra 740 til 1140 mm og kan betjenes hurtigt og nemt via kontrolpanelet. Kontrolpanel med hukommelsesfunktion til 3 forskellige arbejds højder.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 4 justerskruer.

**Lakering:**

Basisstel med aluminiumsløfteenhed og pulverlakerede stålrør, antracit RAL 7016,

**pulverlakeret.****Anbefaling:**

Ergonomisk arbejde til siddende og stående aktiviteter!

**Bemærk:**

Der kan kun monteres kabinetter indtil maks. 500 mm højde under arbejdspladen.

**Teknisk beskrivelse**

Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Dybde	750 mm

Højdeindstilling, trinløs	ja
Stiktype indgang	F
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	740 - 1140 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Energiforsyning	Med kabel
Maks. bæreevne	500 kg
Tilslutningsspænding	250 V
Bredde	1500 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Bæreevne ved konstant belastning	350 kg
Vægt	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	500 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Højdeudligning	25 mm
Produkttype	Filebænk