


**Hjørnefræser 90° MECH17, med boring, Ø D / Zeff: 63/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Ved sammenligninger muliggøres større indgrebsbredder  $a_e$  ved samme skæredybde  $a_p$ .

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170408
passende vendeskærsplatter	BD.. 1704
effektivt skærantal $Z_{eff}$	4
Samlet længde $L_{i,alt}$	70 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Holdeboring-Ø	27 mm
Skær-Ø $D_c$	63 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	45 mm
Antal vendeskærsplatter	12
Skafudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	nej
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------