

RUNPOTEC
HFR KABELNENZHSPEZIALIST**Kabelindtrækningsbånd, glasfiber GF3 i plastboks, Båndlængde: 50m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	814867 50
GTIN	9120045477160
Artikelklasse	86A

Beskrivelse**Udførelse:**

3 mm tykt glasfiberbånd, **stabilt** og alligevel **meget fleksibelt**; ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret. Ergonomisk holde- og bæregreb. Patenteret styrespids med drejekompensation og bøjningsbeskyttelse (2x udvendigt gevind Ø RTG 6 mm). Automatisk tilbagetrækningssikring. Skridsikker belægning. Egnede til byggepladser, stænk-tæt og støvtæt, stødsikker og brudsikker. Mulighed for op til 38 mm radius.

Også kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr. 814878) og basaltstængerne (nr. 814877).

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør Lossproof i plastboks: 1 fleksibel styrespids (Runpogleiter) med snoningsudligning, 1 knækbeskyttelsesendemuffe RTG Ø 6 mm, 1 indtrækshjælp, 1 specielt klæbemiddel 3 g, 1 kabeltrækløkke (Ø 14 mm udvendig), 6 selvklæbende muffer Ø 3 mm, 3 trækøjer Ø 7 mm, 1 startprære Ø 11 mm, 1 forbindelsesmuffe, 2 monteringsnøgle, 1 knapcellebatteri CR2032.

Teknisk beskrivelse

Båndlængde	50 m
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal	1,3 kN

Maksimal belastning på indtræksbåndet	4,5 kN
Produkttype	Kabelindtrækningsværktøj