



## Hjørnefræser 90° MECH17, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 50/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Ved sammenligninger muliggøres større indgrebsbredder  $a_e$  ved samme skæredybde  $a_p$ .

### Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	74 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	40 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Skær-Ø $D_c$	50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170408
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	4
passende vendeskærsplatter	BD.. 1704
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	161 mm
Udhængslængde $L_1$	88 mm
Antal vendeskærsplatter	20
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

**Tilbehør**

Spændeskruer	229709
--------------	--------