

## Gevind Kernehulstolerancedorn 6H, Gevind: M5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486055 M5
GTIN	2050002073685
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Den første slebne gevindgang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 – 2299.

Konstruktion iht. DIN 2245.

**Anvendelse:**

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Bemærk:**

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,8 mm
Kvalitet	6
Toleranceklasse	6H
Læretype	Nogo-lærer
Norm	DIN 13
Tolerancefelt	H
Gevind	M5
Gevindtype	M
Kalibrering	L6

Produkttype

Gevind-nogo-tolerancedorn

**Services**

KalibreringTolerancedorn maks. Ø 20 mm

028300 20

DAkS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm

028340 60