


HOLEX**Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 100X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570120 100X20
GTIN	4067263723776
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålenheden. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

Anvendelse:

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

Børstebredde	19 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Borings-Ø d ₁	30 mm
Besætningslængde H ₁	23 mm
maks. omdrejningstal	8000 min ⁻¹

Reduceringsring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Børste-Ø D ₁	100 mm
Produkttype	Renseskive