



Hjørnefræser 90° MEC17, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/3Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Udhængslængde L_1	40 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	130 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15,7 mm
Antal skær Z	3
Rampinglængde L for α_{maks}	23,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	57 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,61 grader
Ø D_3	25 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------