

HOLEX**Konusbørste, forkrøppet Skiftende snoning, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×gevind M: 115XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Forkrøppet **konusbørste** med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Skiftende snoning (højre / venstre) til kraftigere behandling ved krævende børsteopgaver. Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.

Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

Antal snoninger	20
Gevind M	M14
Børste-Ø D ₁	115 mm

Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningsbredde L ₁	12 mm
Besætningslængde H ₁	24 mm
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	Skiftende snoning
Produkttype	Konusbørste