



Hjørnefræser 90° MEC17, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 40/4Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	15,7 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Vendepatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Skær-Ø D_c	40 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	150 mm
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for α_{maks}	31,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	73 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,45 grader
Ø D_3	33 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------