

HOLEX**Konusbørste, forkrøppet INOX-tråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×gevind M:
115XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Forkrøppet **konusbørste** med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

Besætningsbredde L ₁	12 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
Børste-Ø D ₁	115 mm
Gevind M	M14

Besætningslængde H ₁	24 mm
Antal snoninger	20
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Konusbørste