

**HOLEX****Kopbørste Skiftende snoning, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×gevind M: 65XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	572108 65XM14
GTIN	4067263906971
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Glat tråd, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

**Skiftende snoning (højre / venstre)** til kraftigere behandling ved krævende børsteopgaver. Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.

**Anvendelse:**

Specielt til montering på vinkelslibere.

Med **indvendigt gevind M14.**

**Teknisk beskrivelse**

Sikkerhedsstøttering	nej
maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Børste-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	20 mm

Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	Skiftende snoning
Produkttype	Kopbørste