

**Garant**

**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads (4 løftesøjler) Bæreevne maks. 1000 kg,  
Type: 1500**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920317 1500
GTIN	4067263736226
Artikelklasse	91S

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed af anodiseret aluminium. Med tværafstiver til stabilisering. 50 mm tyk plade i bøge-multiplex, vandfast limet. Trinløs højdejustering fra 740 til 1140 mm og kan betjenes hurtigt og nemt via kontrolpanelet. Kontrolpanel med hukommelsesfunktion til 3 forskellige arbejdhøjder.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 4 justerskruer.

**Lakering:**

Basisstel med aluminiumsløfteenhed og pulverlakerede stålrør, antracit RAL 7016,

**pulverlakeret.****Anbefaling:**

Ergonomisk arbejde til siddende og stående aktiviteter!

**Bemærk:**

Der kan kun monteres kabinetter indtil maks. 500 mm højde under arbejdspladen.

**Teknisk beskrivelse**

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm

Bredde	1500 mm
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	740 - 1140 mm
Stiktype indgang	F
Vægt	86 kg
Dybde	750 mm
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Energiforsyning	Med kabel
Bæreevne ved konstant belastning	750 kg
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Tilslutningsspænding	250 V
Maks. bæreevne	1000 kg
Højdeindstilling, trinløs	ja
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Højdeudligning	25 mm
Produkttype	Filebænk