


HOLEX**Rund skaftbørste mikroabrasiv, SiC korn 320, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 70X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574455 70X10
GTIN	4067263934882
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibenylonbørster med siliciumcarbid, indpresset i stålenhed; **skaft-Ø 6 mm**.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Tør- og vådfinslibning af alu, stål, INOX og kunststoffer. Maks. anvendelsestemperatur 80 °C.

Teknisk beskrivelse

Korn	320
Børste-Ø D ₁	70 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningslængde H ₁	20 mm
Anbefalet omdrejningstal	4000 min ⁻¹

Slibemiddelforkortelse	SiC
Produkttype	Renseskive