

mimatic
Tool Systems**Grundholder Weldon-skaft, Type: 25/38****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218205 25/38
GTIN	2050001737311
Artikelklasse	29B

Beskrivelse**Udførelse:**

Fastgørelse af savklingerne med en skruer i centrum. **Quadrogon-kontaktflade** af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskruer.

Indvendig køling: ja

Krave-Ø d_1 : 38,2 mm

Kravelængde L_1 : 60 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 133 mm

Skaft-Ø D_s h6: 32 mm

Spændeskive: 219847

Spændeskruer: 219839 (SW4; 24,5 Nm)

Teknisk beskrivelse

Kravelængde L_1	60 mm
Spændeskruer	219839 (SW4; 24,5 Nm)
Krave-Ø d_1	38,2 mm
Spændeskive	219847
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	133 mm

Skafthdførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Spændeskive	219847
Spændeskruer	219839