

mimatic
Tool Systems**PolySAW basisholder med boring, Type: 19/30****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218210 19/30 |
| GTIN | 2050001737427 |
| Artikelklasse | 29B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. **Quadrogon-kontaktflade** af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Anvendelse:

På kombi-fræser-/dornadapters. **Kun med PolySAW-G savklinger.**

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskruer.

Indvendig køling: ja

Krave-Ø d_1 : 30 mm

Grundholder-Ø d_2 : 32 mm

Kravelængde L_1 : 20 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 42,5 mm

Holdeboring-Ø: 16 mm

Spændeskive: 219846

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|---------|
| Samlet længde $L_{i,alt}$ | 42,5 mm |
|---------------------------|---------|

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Kravelængde L ₁ | 20 mm |
| Spændeskruer | 219838 (SW3; 10,5 Nm) |
| Krave-Ø d ₁ | 30 mm |
| Spændeskive | 219846 |
| Grundholder-Ø d ₂ | 32 mm |
| Holdeboring-Ø | 16 mm |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Skivefræser |

Tilbehør

| | |
|--------------|--------|
| Spændeskruer | 219838 |
| Spændeskive | 219846 |