

Garant**Fræseplatte til indvendigt og udvendigt gevind 55°, HB7735, Gevindgange pr. tomme: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218081 11
GTIN	4045197412775
Artikelklasse	21D

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabile fræseplatter til **hurtig tilspænding** og **høj produktivitet**.

To skær.

Anvendelse:

Til indvendige og udvendige gevind 55° iht. norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Toleranceklasse Medium Class A.

Bemærk:

I forbindelse med montering er det vigtigt at være opmærksom på, at gevindfræseplatterne sidder i samme side, da der ellers opstår gevindforvrængning! (Sideudførelse med eller uden markering).

Fremføring $f_z = \text{HB 7720 i stål} < 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / tand}$.

Fremføring $f_z = \text{HB 7735 i INOX} > 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / tand}$.

Teknisk beskrivelse

Indvendig/udvendig anvendelse	Indvendig
-------------------------------	-----------

Indvendig/udvendig anvendelse	Udvendig
Belægning	TiAlN
Gevindgange pr. tomme	11
Gevindstigning	2,309 mm
Antal skær Z	10
Type	HB7735
Skæremateriale	HM
Gevindtype	BSP
Gevindtype	G
Gevindtype	BSP-LH
Gevindtype	BSW-LH
Gevindtype	G-LH
Gevindtype	BSW
Flankevinkel	55 grader
Plattestørrelse	25 mm
Skæreretning	højre og venstre
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	25 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M

GG (G)	egnet	70 m/min	K
CuZn	betinget egnet	120 m/min	N
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		