

HOLEX**Roterende stålbørste Messingtråd 0,15 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 120X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålenheden. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

Anvendelse:

Til bearbejdning af messing, kobber, letmetal etc. Til polering, finbørstning osv. Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø d ₁	30 mm
Besætningslængde H ₁	33 mm
Børstebredde	25 mm
Reduceringsring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	120 mm
Produkttype	Renseskive