

HOLEX**Afgrater-rundbørste Ståltråd 0,35 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
250X60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Holderhul 50,8 mm med dobbelt notgang 13×7. Andre huller er mulige.

Bølget, slidstærkt **ståltråd**.

Anvendelse:

Til alle gængse bordafgratningsmaskiner. Særligt høje standtider som følge af specialtråd.

Perfekt egnet til rentabel afgratning af fladjern, profiler, rør, armaturer, plastdele og lignende.

Notgang 13,5×7,6.

Bemærk:

Kun besætningsspiderne indvirker på emnet. For stærke anpresningstryk forbedrer ikke resultatet, men forøger den nødvendige drivydelse og reducerer børstens levetid.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	3600 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	250 mm
Børstebredde	58 mm

Besætningslængde H ₁	50 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Børstetykkelse	0,35 mm
Drevmaskine	Bordafgratningsmaskine
Produkttype	Renseskive