


HOLEX**Renseskive Skiftende snoning, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M: 115X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsnings af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Skiftende snoning (højre / venstre) til højere aggressivitet ved krævende børsteopgaver. Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Børste-Ø D ₁	115 mm
Borings-Ø d ₁	22 mm

Antal snoninger	20
Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningslængde H ₁	24 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive