

mimatic
Tool Systems**Grundholder Weldon-skaft, Type: 16/26****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218205 16/26
GTIN	2050001737298
Artikelklasse	29B

Beskrivelse**Udførelse:**

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. **Quadrogon-kontaktflade** af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskruer.

Indvendig køling: ja

Krave-Ø d_1 : 26 mm

Kravelængde L_1 : 50 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 116 mm

Skaft-Ø D_s h6: 25 mm

Spændeskive: 219845

Spændeskruer: 219837 (SW3; 6,0 Nm)

Teknisk beskrivelse

Spændeskive	219845
Kravelængde L_1	50 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Krave-Ø d_1	26 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	116 mm
Spændeskruer	219837 (SW3; 6,0 Nm)

Skafthudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Spændeskrue	219837
Spændeskive	219845