

HOLEX**Renseskive Skiftende snoning, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M: 125XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Skiftende snoning (højre / venstre) til højere aggressivitet ved krævende børsteopgaver.

Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang. Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	125 mm
Antal snoninger	20
Besætningslængde H ₁	29 mm
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹

Gevind M	M14
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive