



Batteridrevet båndfil, Type: M12FBFL10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt let batteridrevet båndfil (kun 1,0 kg eller 1,1 kg med et 2Ah batteri) til ubesværet arbejde.

- **To hastighedstilstande + variabel hastighedsregulering.**
- **Bak - giver brugeren mulighed for at vælge båndets retning for at styre retningen af gnister/spåner.**
- **360° værktøjsfri justering af hoved.**
- **Enhåndsbetjening - muliggør arbejde i smalle områder og er ideel til arbejde over hovedet.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.

Bemærk:

Passende batterier og ladere finder du fra 073814.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	2,16 m/s ²
Antal medfølgende akkuer	0
Slibebånd, bredde	10 mm
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	12 V

Energiforsyning	Akkudrevet
Båndhastighed	0 - 1110 m/min
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse	M12 FBFL10
Vægt	1 kg
Omdrejningstalområde	0 - 14500 min ⁻¹
Slibebånd, længde	330
Produkttype	Båndfil