


HOLEX**Rund skaftbørste mikroabrasiv, SiC korn 320, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 50X10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 574455 50X10 |
| GTIN | 4067263934875 |
| Artikelklasse | 57H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibenylonbørster med siliciumcarbid, indpresset i stålenhed; **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Tør- og vådfinslibning af alu, stål, INOX og kunststoffer. Maks. anvendelsestemperatur 80 °C.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Besætningslængde H ₁ | 12 mm |
| Anbefalet omdrejningstal | 6000 min ⁻¹ |
| maks. omdrejningstal | 15000 min ⁻¹ |
| Børste-Ø D ₁ | 50 mm |
| Skaft-Ø D _s | 6 mm |
| Korn | 320 |

| | |
|------------------------|------------|
| Slibemiddelforkortelse | SiC |
| Produkttype | Renseskive |