

Yale

Hydraulisk stempelløfter JH, Bæreevne: 20t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086045 20
GTIN	4025092162777
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Robust konstruktion med stor fodplade af hensyn til høj stabilitet, med trykbegrænsnings-måler. Letgående pumpearms med pasning til ventilstyringen. Stempelplade er rillet og kan desuden skrues ud ved hjælp af gevind.

Teknisk beskrivelse

Meget lav højde	240 mm
Løftehøjde	153 mm
Maks. bæreevne	20 t
Produkttype	Vognløfter / maskinløfter