

**mimatic**  
Tool Systems**PolySAW basisholder med boring, Type: 16/26****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218210 16/26
GTIN	2050001737410
Artikelklasse	29B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. **Quadrogon-kontaktflade** af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

**Anvendelse:**

På kombi-fræser-/dornadapters. **Kun med PolySAW-G savklinger.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskive og spændeskruer.

Indvendig køling: ja

Krave-Ø  $d_1$ : 26 mm

Grundholder-Ø  $d_2$ : 32 mm

Kravelængde  $L_1$ : 20 mm

Samlet længde  $L_{i,alt}$ : 42,5 mm

Holdeboring-Ø: 16 mm

Spændeskive: 219845

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskive	219845
-------------	--------

Grundholder-Ø d <sub>2</sub>	32 mm
Kravelængde L <sub>1</sub>	20 mm
Krave-Ø d <sub>1</sub>	26 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	42,5 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Spændeskruer	219837 (SW3; 6,0 Nm)
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skivefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	219837
Spændeskiver	219845