

**mimatic**  
Tool Systems**Grundholder Weldon-skaft, Type: 09/16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218205 09/16
GTIN	2050001737434
Artikelklasse	29B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. **Quadrogon-kontaktflade** af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskive og spændeskruer.

Indvendig køling: ja

Krave-Ø  $d_1$ : 16,8 mm

Kravelængde  $L_1$ : 35 mm

Samlet længde  $L_{i,alt}$ : 92 mm

Skaft-Ø  $D_s$  h6: 20 mm

Spændeskruer: 219834 (SW3; 3,8 Nm)

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer	219834 (SW3; 3,8 Nm)
Krave-Ø $d_1$	16,8 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	92 mm
Kravelængde $L_1$	35 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja

Produkttype

Skivefræser

---

**Tilbehør**

Spændeskruer

219834