



5-akset skruestik TeleSense, Type: 125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361270 125
GTIN	4250364404075
Artikelklasse	34H

Beskrivelse

Udførelse:

- Optimal til brug på 5-akse-bearbejdningscentre.
- Konstant spændekraft vha. teleskopspindel med lavt vedligeholdelsesbehov. Interferenskonturen forbliver uændret.
- Værktøjsfri udskiftning af kæber med hurtiglukning.
- Som standard med holderboringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem stikmål 200.
- Spændekraft 40 kN ved 50 Nm lineært.
- Maksimal fleksibilitet: Universal-hurtigskiftebakke til en lang række forskellige anvendelser. Dette reducerer klargøringstiden og kræver mindre kraftanvendelse. Kompatibel med de mobile bakker fra CentroGripp, T-Rex, NC8 og TITAN 2, vha. bakkeadapter.
- Spændekraften kan bestemmes med alle compatible bakker ved hjælp af en integreret måleenhed (str. 125CONNECT) i spindlen. Transmission op til 20 m. Nemt og hurtigt skift af batteri. Driftstemperatur mellem 10° C og 40° C. QR-kode for hurtig adgang til tekniske oplysninger, tilbehør, reservedele og service findes på typeskiltet.

Leveringsomfang:

Bæreplade til transport, håndsving, Quick Start Guide.

Specialtilbehør:

Momentnøgle nr. 656050 str. 120, 6-kant skruetrækkerindsats nr. 643229 str. 10, bakker nr. 361275 – 361264, spændejern nr. 361289, spændebolte nr. 360025 str. 25M10 eller 25M10/138; bakkeadapter nr. 361285, gribeliste nr. 361280, spindelforlænger nr. 361287. Yderligere tilbehør på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	50 Nm
Spændekraft op til maks.	40 kN
Højde h	187 mm
Vægt	38,5 kg
Maksimal spændvidde	199 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Maskinskruestik