

Garant**Torusfræsehoved HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 16/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210255 16/4
GTIN	4045197607539
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier til brug af hel not til $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Skærehoved-Ø D	16 mm
Hovedlængde L	20 mm
Skærlængde L ₂	12 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,17 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,14 mm
Hjørneradius	4 mm
Holderstørrelse	16 mm
Antal skær Z	3
Serie	TopCut
Type	HB7820
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard

Type	W
Spiralvinkel	42 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning	Hel not, skæredybde 0,5×D
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	580 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	550 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
CuZn	egnet	350 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		