

mimatic
Tool Systems**Savklinger PolySAW-G Bredder ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218220 63
GTIN	2050001737229
Artikelklasse	29C

Beskrivelse**Udførelse:**

Til kapning, savning og rilning.

Med PolySAW-G er det muligt at arbejde helt ned til bunden.

Bemærk:

Vejledende værdier for a_e maks.

Teknisk beskrivelse

PlattebreddeE	6 mm
Indgrebsdybde $a_{e \text{ maks}}$ pr. snit	18,5 mm
Type basisholder	16/26
Ø D	63 mm
Antal skær Z	40
Skaft	med boring
Belægning	TiAlN
Tilspænding f_z	0,015 mm

Materiale	HM
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	300 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
GG (G)	egnet	120 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

GrundholderWeldon-skaft Type 16/26	218205 16/26
PolySAW basisholdermed boring Type 16/26	218210 16/26