


**Garant****Plan- / hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215050 100/8
GTIN	4045197281036
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af hærdet specialstål til kørsel med lavt vibrationsniveau og lang anvendelse. Takket være fremragende planskær opnås utroligt gode overflader.

**Bemærk:**

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeskæret **altid drejes iden angivne retning**.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	SOMT 09T304
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Holdeboring-Ø	32 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Skær-Ø $D_c$	100 mm
Antal skær Z	8

Skafthudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP