

**Garant****Plan- / hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/4mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215050 40/4
GTIN	4045197132604
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Udførelse:

Af hærdet specialstål til kørsel med lavt vibrationsniveau og lang anvendelse. Takket være fremragende planskær opnås utroligt gode overflader.

### Bemærk:

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeskæret **altid drejes iden angivne retning**.  
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

## Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	16 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
passende vendeskærsplatter	SOMT 09T304
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2