




## NC-højtryksspænder TitanSense, Type: 125M



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361303 125M
GTIN	4250364404198
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Spænder til modulært spændesystem med intelligent overvågning af spændekraft.
- Overvågning af spændekraften under fastspænding og under bearbejdning ved hjælp af et integreret elektronisk målesystem. Visning direkte på et robust og stænsikkert display og via trådløs transmission til slutenheden (via Bluetooth (BLE)).
- Indkapslet spindel med kraftforstærker (IP65).
- Processikker spænding med høj gentagelsesnøjagtighed.
- Kan bruges vandret og lodret, hvilket gør den ideel til 3- og 4-aksede maskiner.
- Fastspænding af rå og færdigbearbejdede dele (parallelle, runde og ikke-formede) også med greb og lav trækbelastning for materialer med en styrke på op til ca. 1400 N/mm<sup>2</sup>.
- Føringsbane, induktionshærdet. Sider, over- og underside slebet.

#### Egenskab:

Mulighed for at opfange spændekraften med alle kompatible bakker takket være den integrerede måleenhed i spindlen.

Sendevide op til 20 m. Enkel og hurtig udskiftning af standardbatterier (LS14250; 1/2AA) med lang batterilevetid. Driftstemperatur mellem 10°C og 40°C QR-kode for hurtig adgang til tekniske oplysninger, tilbehør, reservedele og service på typeskiltet.

#### **Forstørret kraftvandring af hensyn til mere sikker opspænding af råemner i kombination med nedholderfunktion.**

Bakker med M12-cylinderskruer.

8 mm mistet spændekant ved nedholder, 3 mm ved Gripp.

Opspænding tæt på de neutrale fibre er mulig. Spændebakkerne på Allmatic/GARANT NC-spænder-programmet er kompatible (se specialtilbehør).

Udgangsåbning til kølemidler og spåner. Præcise rettenoter.

Gevind til emnestop og til forlænger.

Maksimal spændekraft 40 kN. Kan anvendes lodret.

Inklusive boringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.

#### Fordel:

Præcis, kraftig multifunktions-højtryksspænder.

- **Pålidelig opspænding af råemne vha. højtryksspindel med ekstra lang kraftvandring.**
- **Præcis bearbejdning af færdige dele, basisenhed bearbejdet på alle sider.**

#### Funktion:

**Spænding udelukkende med indstillelig momentnøgle (maks. 30 Nm).** Med speciel højtryksspindel og mekanisk kraftforstærker.

#### Anvendelse:

**Til traditionel opspænding, grebsspænding og nedholderspænding.** Opspænding af **råemner, skærebrænder- og savsnit** ved indtrængning af **hærdede og udskiftelige grebselementer** i emnet. Egned til alle materialer op til en styrke på 1000 N/mm. Kan anvendes vandret og sideværts.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 3 × stiftnøgler, 12-kantet topnøgleindsats str. 14, 4 × spændejern.

#### Specialtilbehør:

- **Bakker nr. 361331 – 361970.**
- **Momentnøgle nr. 656050 str. 60.**
- **Adapterplade til hurtigt skift af bakker Xtric nr. 361293; 361294 str. 125.**
- **Adapterplader nr. 361297; 361298 str. 125.**
- **Spændebolt nr. 360025.**

#### Bemærk:

Mulighed for forlængelse af spændvidde ved hjælp af basisenhed nr. 360420 str. 125.

## Teknisk beskrivelse

Basisenhedslængde a	398 mm
Basisenhedsbredde B	126 mm
Farvekode til passende tilbehør	Titan2/TitanSense
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
r	118 mm
Basisenhedshøjde c	100 mm
Vægt	35 kg
g	24 mm
f	21 mm
m	180 mm

Samlet længde L	492 mm
Længdenot	20 mm
Tværnnot	20 mm
Produkttype	Maskinskruestik